

飛沫防止用（P E T 1.0mm厚使用）組み立て式 640mm幅×640mm高


MORLIN
http://www.morimatsu.net

透明パーテーション(小)


積水成型工業(株) P E Tプレート【エステラ】使用

【部品】


側面板（2枚）




正面板（1枚）



【完成図】



定価：3,400円/個（税別・送料別）



プラクリップ
（6個）

【組立て方法】

- ①透明P E T板の両面（片面は透明、反対面は白のフィルム）に貼ってある傷防止のフィルムをはがしてください。
- ②側面板の長方形の穴にプラクリップをパチッと音がするまではめ込んで下さい。
- ③正面板の点線でカットしてある部分を直角に折り曲げて下さい。その際に中央部の点線が入って無い部分は、折れずに折り方向とは反対に倒れて、上記の完成図の中央部分のような形状になります。曲げは必ず直角で止めて下さい。
- ④上記完成図のように側面板のクリップ部分を正面板の両サイドにはめ込んで下さい。正面板の折り曲げた部分と側面板の台形の底辺が揃う位置でしっかりと はめ込みます。
- ⑤最後に図のように立てた状態で側面板と正面板の上部辺を押さえて底辺が均等に揃うようにして下さい。

【注意事項】

- ・軽量タイプですので、エアコンの風でも揺れる事もあります。机の天板に接地している部分の上に本などの重い物を載せて頂きますと、より安定致します。
- ・養生テープで机に貼る事も効果的ですが、粘着剤が天板を汚す事がありますので御注意下さい。

【製造販売元】

〒457-0801 愛知県名古屋市南区丹後通5-18 森松株式会社


TEL：052--612-8831 FAX：052-612-8829

飛沫防止用（PET 1.0mm厚使用）組み立て式 組立サイズ：900mm幅×720mm高

透明パーテーション(大)

積水成型工業(株) PETプレート【エステラ】使用

【部品】



定価@4,800円/組（税別・送料別）

【組立て方法】

- ①透明PET板の両面（片面は透明、反対面は白のフィルム）に貼ってある傷防止のフィルムをはがしてください。
- ②側面板の長方形の穴にプラクリップをパチッと音がするまではめ込んで下さい。
- ③正面板の点線でカットしてある部分を直角に折り曲げて下さい。その際に中央部の点線が入って無い部分は、折れずに折り方向とは反対に倒れて、上記の完成図の中央部分のような形状になります。曲げは必ず直角で止めて下さい。正面板の上部の点線も直角に折り曲げて下さい。
- ④上記完成図のように側面板のクリップ部分を正面板の両サイドにはめ込んで下さい。正面板の折り曲げた部分と側面板の台形の底辺が揃う位置でしっかりと はめ込みます。
- ⑤最後に図のように立てた状態で側面板と正面板の上部辺を押さえて底辺が均等に揃うようにして下さい。

【注意事項】

- ・軽量タイプですので、エアコンの風でも揺れる事もあります。机の天板に接地している部分の上に本などの重い物を載せて頂きますと、より安定致します。
- ・養生テープで机に貼る事も効果的ですが、粘着剤が天板を汚す事がありますので御注意下さい。

【製造販売元】

〒457-0801 愛知県名古屋市南区丹後通5-18 森松株式会社

TEL：052--612-8831 FAX：052-612-8829